



Inklapbare steiger, normale uitvoering, Platformhoogte: 2550mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	966311 2550
GTIN	4003866535132
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Inklapbare steiger met eenvoudige eenhandsbediening van het klapframe met robuuste vergrendelknop: Vastzetten en losmaken met slechts één klik. Gepatenteerde bordplank-eenheid. Lichtlopende opsteekgeleiding van harde kunststof: geen kanteling bij het samenstellen van de opsteekframes. Steigerbreedte: 0,72 m; steigerlengte: 1,8 m . inclusief zwenkwielen met vergrendeling Ø 125 mm. Uit te breiden tot max. 7,65 m werkhogte.

Norm:

EN 1004 (Gerüstkategorie 3, belastbaar tot 200 kg/m²).

Technische beschrijving

Werkhoogte ca.	4,55 m
Steigerhoogte	3,65 m
Gewicht	78 kg
Klimtechniek draagvermogen	200 kg
Producttype	steiger

