

Garant GRIDLINE

Gereedschapswagen XL ToolCar, 20×20G, Aantal lades: 7**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 914590 7 |
| GTIN | 4062406294854 |
| Artikelklasse | 9GT |

Omschrijving**Uitvoering:**

De gereedschapswagen XL ToolCar met diepte 600 mm, met krasvaste, antislip en uiterst oppervlaktesparende **GARANT GridLine mat**. Eenvoudige vervanging van het aflegbord door andere werkbladen (bijv. bamboe) mogelijk. Afsluitbaar vak / zijvak, samen met lades centraal vergrendelbaar.

Hoekdragers van de wagen zijn bekleed met stootranden van LDPE. Bij een botsing wordt hierdoor beschadiging van kwetsbare oppervlakken en werkstukken voorkomen. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 200 mm, met niet-strepend TPU-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200

Levering:

Inclusief indeling:

per 75 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951520 maat 75,

per 125 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951520 maat 125.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet, RAL 7016.

Opmerking:

Voor lades met hoogte 200 mm passen nu ook sleuvscheidingsstrips nr. 951520 gr. 200, evenals randstrips nr. 951570 gr. 200 en insteekscheidingschotten nr. 951741 – 951821 resp. in gr. 200. Overig(e) accessoires en indelingsmateriaal vindt u in groep 95. Geschikt indelingsmateriaal: Sleufrandstrips nr. 951570 gr. 75; gr. 125 en gr. 200; sleuvscheidingsstrips nr. 951520 gr. 75; gr. 125 en gr. 200; insteekscheidingschotten nr. 951721 – 951821 gr. 75; nr. 951731 – 951821 gr. 125 en nr. 951741 – 951821 gr. 200.

Technische beschrijving

| | |
|--|-----------------------|
| Diepte | 630 mm |
| Gewicht | 118 kg |
| Lades nuttige breedte in G | 20 |
| Maximale belastbaarheid totaal | 600 kg |
| Aantal lades | 7 |
| Hoogte | 1080 mm |
| Serie | ToolCar |
| Lades nuttige diepte | 500 mm |
| Breedte | 820 mm |
| Lades nuttige breedte | 500 mm |
| Individuele ladeontgrendeling | Eenhands |
| Lades nuttige diepte in G | 20 |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 20×20 |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 50 kg |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging |
| Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm |
| Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 20×20G |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Producttype | Gereedschapswagen |

Accessoires

Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade-
fronthoogte 75 mm

951520 75

Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade-
fronthoogte 125 mm

951520 125