

Garant **GRIDLINE****Gereedschapswagen XL ToolCar, 20×20G, Aantal lades: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	914590 6
GTIN	4062406294847
Artikelklasse	9GT

Omschrijving**Uitvoering:**

De gereedschapswagen XL ToolCar met diepte 600 mm, met krasvaste, antislip en uiterst oppervlaktesparende **GARANT GridLine mat**. Eenvoudige vervanging van het aflegbord door andere werkbladen (bijv. bamboe) mogelijk. Afsluitbaar vak / zijvak, samen met lades centraal vergrendelbaar.

Hoekdragers van de wagen zijn bekleed met stootranden van LDPE. Bij een botsing wordt hierdoor beschadiging van kwetsbare oppervlakken en werkstukken voorkomen. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 200 mm, met niet-strepend TPU-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75; 75; 75; 125; 200; 200

Levering:

Inclusief indeling:

per 75 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951520 maat 75,

per 125 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951520 maat 125.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet, RAL 7016.

Opmerking:

Voor lades met hoogte 200 mm passen nu ook sleuvscheidingsstrips nr. 951520 gr. 200, evenals randstrips nr. 951570 gr. 200 en insteekscheidingschotten nr. 951741 – 951821 resp. in gr. 200. Overig(e) accessoires en indelingsmateriaal vindt u in groep 95. Geschikt indelingsmateriaal: Sleufrandstrips nr. 951570 gr. 75; gr. 125 en gr. 200; sleuvscheidingsstrips nr. 951520 gr. 75; gr. 125 en gr. 200; insteekscheidingschotten nr. 951721 – 951821 gr. 75; nr. 951731 – 951821 gr. 125 en nr. 951741 – 951821 gr. 200.

Technische beschrijving

Hoogte	1080 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Serie	ToolCar
Aantal lades	6
Lades nuttige breedte in G	20
Breedte	820 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Lades nuttige diepte	500 mm
Diepte	630 mm
Gewicht	111 kg
Maximale belastbaarheid totaal	600 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	50 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20×20G
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Producttype	Gereedschapswagen

Accessoires

Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade-
fronthoogte 125 mm

951520 125

Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade-
fronthoogte 75 mm

951520 75