

**Mitutoyo****Zender U-WAVE-TMB met Bluetooth voor beugelschroefmaten, Type: IP67****Bestelgegevens**

Bestelnummer	498894 IP67
GTIN	4946368796826
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Draadloos gegevensoverdrachtsysteem U-WAVE fit.

- **Directe aansluiting van de zender op de achterzijde van het meetinstrument - geen hinderlijke kabel.**
- **Betrouwbare gegevensoverdrachtbevestiging door akoestisch signaal of rood/oranje/groen led-sigitaal.**
- **Bereik ca. 20 meter (in het zichtbare bereik)**
- **Uitstekende batterijlevensduur: 400.000 gegevensoverdrachten met slechts één batterij.**

Compatibel met de optionele **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

**T.b.v.:**

Coolant-Proof IP65 beugelschroefmaten / meetklokken nr. 434065, 434461, 434622

**Opmerking:**

A.u.b. aansluitmodule en zender bestellen.

**Technische beschrijving**

Feedback	LED
Serie	HCT

Draadloze toepassing	Software van producent
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Aansluiting	Bluetooth-interface
Producttype	Zender