

Garant**Handschoenen, paar MASTER FIT, Handschoenmaat: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094302 8
GTIN	4062406295271
Artikelklasse	01H

Omschrijving**Uitvoering:**

MASTER FIT montagehandschoen. Met innovatieve PU-nitrillaag op waterbasis voor toepassingen waarbij zeer hoge eisen worden gesteld aan nauwkeurigheid, flexibiliteit en tastgevoel in droge werkomgevingen. Fijn gestructureerd oppervlak op de handpalm door hoogwaardige veredelingsprocessen. Geschikt voor touchscreens, hierdoor kunnen smartphone en andere touchscreens worden bediend zonder de handschoen uit te trekken. Lange levensduur door zeer hoge wrijvingslijtage. DMF-vrij en Öko-Tex-gecertificeerd.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Serie	MASTER FIT
Handschoenmaat	8

Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 388	4131X
Dragermateriaal	Lycra [®] /polyamide
Coating	PU op waterbasis / nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Toepassingsgebied	Precisie
Lengte	255 mm
Kleur	blauw / zwart
Breitechnologie	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Producttype	Universele handschoenen