

Garant**Mecaniciens-handschoen hybride, Handschoenmaat: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094005 11
GTIN	4062406295523
Artikelklasse	01H

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste maar zeer flexibele mecaniciens-handschoen voor zware werkzaamheden en de omgang met zware, onhandige voorwerpen. De handpalm bestaat uit een uiterst slijtvast kunstleder. Bovendien absorbeert een gevoerd gedeelte stoten en slagen, waardoor de hand extra wordt beschermd. De handrug is elastisch en tegelijkertijd ademend om maximaal comfort te garanderen. De wijsvinger van de handschoen is geschikt voor het bedienen van touchscreens. Hierdoor kan o.a. een smartphone worden gebruikt, zonder de handschoen uit te trekken.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	11
Beschermingscategorie	Categorie II

Handschoentype	Universele handschoenen
Inhoud	1
Drogen	aan de lucht drogen
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Handschoeneigenschap	Klittenbandsluiting
Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
EN 388	4111X
Dragermateriaal	Kunstleder/Spandex
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Lengte	240 mm
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	D
Producttype	Universele handschoenen