

Garant**Gaaswagen TG9 met 5 laadvlakken, Type: TG98****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918565 TG98
GTIN	4062406295646
Artikelklasse	9GT

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste staalconstructie, inlegdelen van **houtvezelplaat** met antracietkleurig, krasvast oppervlak. Verstelbaar in een raster van 40 mm. Aan de zijkant aangebrachte, wegklapbare handgreep met tweecomponenten-Haptoprene®-ommanteling maakt een zeer grote deuropeningshoek mogelijk. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (met rem) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, Ø 200 mm. Centraal afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.

Norm:**EN 1757-3****Accessoires:**

extra legbord nr. 918578.

Kleur:Zilverkleurige **poedercoating**.**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Belastbaarheid per inlegdeel	95 kg
Belastbaarheid totaal	500 kg
Diepte	810 mm
Hoogte	1835 mm
Laadvlakbreedte	1200 mm
Laadvlakdiepte	800 mm
Gewicht	179 kg
Breedte	1400 mm
Wiel-Ø	200 mm
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	40
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Producttype	Bakwagen

Accessoires

Tussenlegbord voor gaswagen TG9 voor het inhangen Laadvlakdiepte 800 mm	918578 800
--	------------