

**Garant****Gaaswagen TG9 met 5 laadvlakken, Type: TG96****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918565 TG96
GTIN	4062406295639
Artikelklasse	9GT

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gelaste staalconstructie, inlegdelen van **houtvezelplaat** met antracietkleurig, krasvast oppervlak. Verstelbaar in een raster van 40 mm. Aan de zijkant aangebrachte, wegklapbare handgreep met tweecomponenten-Haptoprene®-ommanteling maakt een zeer grote deuropeningshoek mogelijk. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (met rem) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, Ø 200 mm. Centraal afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.

**Norm:****EN 1757-3****Accessoires:**

extra legbord nr. 918578.

**Kleur:**Zilverkleurige **poedercoating**.**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Laadvlakdiepte	700 mm
Belastbaarheid totaal	500 kg
Gewicht	136 kg
Laadvlakbreedte	1000 mm
Belastbaarheid per inlegdeel	85 kg
Hoogte	1835 mm
Breedte	1200 mm
Wiel-Ø	200 mm
Diepte	710 mm
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	40
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Producttype	Bakwagen

---

## Accessoires

Tussenlegbord voor gaaswagen TG9 voor het inhangen Laadvlakdiepte 700 mm	918578 700
-----------------------------------------------------------------------------	------------