

**Garant****Veiligheidskoppeling met slangaansluiting Slangaansluiting,  
Slangaansluiting binnen-Ø (nominale maat): 11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080272 11
GTIN	4062406296964
Artikelklasse	01A

**Omschrijving****Uitvoering:**

De GARANT veiligheidskoppeling is een hoogrendementkoppeling met een uiterst grote doorstroomcapaciteit van verzinkt staal. Nieuwe, verbeterde eenhandsbediening. Debiet: 2250 L/min, maximale werkdruk 16 bar. Voldoet aan ISO-norm 4414 en EN 983.

**Opmerking:**

Geschikte nippels onder nr. 080290 – 080293.

**De GARANT serie voldoet aan euronorm 7,6 (nominale Ø 7,6 mm, europrofiel) en is compatibel met alle gangbare systemen.**

**Technische beschrijving**

Maximale werkdruk	16 bar
Doorstroomwaarde	2250 l/min
Slangaansluiting binnen-Ø (nominale maat)	11 mm
Producttype	Koppeling

---

## Accessoires

Nippel met slangaansluiting Set 5-delig Slangaansluiting  
binnen-Ø (nominale maat) 11 mm

080292 11

Nippel met Stream-Line Slangaansluiting binnen-Ø  
(nominale maat) 11 mm

080293 11