

Garant**Veiligheidskoppeling met slangaansluiting Slangaansluiting,
Slangaansluiting binnen-Ø (nominale maat): 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080272 8
GTIN	4062406296957
Artikelklasse	01A

Omschrijving**Uitvoering:**

De GARANT veiligheidskoppeling is een hoogrendementkoppeling met een uiterst grote doorstroomcapaciteit van verzinkt staal. Nieuwe, verbeterde eenhandsbediening. Debiet: 2250 L/min, maximale werkdruk 16 bar. Voldoet aan ISO-norm 4414 en EN 983.

Opmerking:

Geschikte nippels onder nr. 080290 – 080293.

De GARANT serie voldoet aan euronorm 7,6 (nominale Ø 7,6 mm, europrofiel) en is compatibel met alle gangbare systemen.

Technische beschrijving

Doorstroomwaarde	2250 l/min
Maximale werkdruk	16 bar
Slangaansluiting binnen-Ø (nominale maat)	8 mm
Producttype	Koppeling

Accessoires

Nippel met Stream-Line Slangaansluiting binnen-Ø
(nominale maat) 8 mm

080293 8

Nippel met slangaansluitingSet 5-delig Slangaansluiting
binnen-Ø (nominale maat) 8 mm

080292 8