

Garant**Schuurvlies-klitschijf, Ø 115 mm, Korrelvergelijking: 280****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566911 280
GTIN	4062406297763
Artikelklasse	51M

Omschrijving**Uitvoering:**

Vlies-klitslijpschijven met vernaalde weefseldrager voor goede klithechting. Met uitneembare centreerkern voor een exactere positionering en hechting van de schijf op de steunschijf (**ca. 50% gereduceerd trillingsniveau met klitsteunschijf nr. 566965**).

Toepassing:

Op haakse slijpers met klitsteunschijf nr. 566960 resp. 566965.

Voor het **finishen, matteren, gladmaken** met duidelijke ruwdieptevermindering en voor **lichte reinigings-** (bijv. verwijderen van aanloopkleuren) en **afbraamwerkzaamheden**.

Opmerking:

Voor klitslijpschijven voor voorslijpen zie nr. **567705 e.v.**

Technische beschrijving

Korrelvergelijking	280
Uitvoering	A very fine
Kleur	blauw
Fijnheidsgraad	fijn

Schijf-Ø	115 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Schuurvlies

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Klitsteunschijf metschroefdraad M 14 Buiten-Ø 115 mm	566960 115
--	------------

Klitsteunschijf metcentering en schroefdraad M 14 Buiten-
Ø 115 mm

566965 115