

**Garant****Schuurvlies-klitschijf, Ø 125 mm, Korrelvergelijking: 180****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 566912 180    |
| GTIN          | 4062406297787 |
| Artikelklasse | 51M           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vlies-klitslijpschijven met vernaalde weefseldrager voor goede klithechting. Met uitneembare centreerkern voor een exactere positionering en hechting van de schijf op de steunschijf (**ca. 50% gereduceerd trillingsniveau met klitsteunschijf nr. 566965**).

**Toepassing:**

Op haakse slijpers met klitsteunschijf nr. 566960 resp. 566965.

Voor het **finishen, matteren, gladmaken** met duidelijke ruwdieptevermindering en voor **lichte reinigings-** (bijv. verwijderen van aanloopkleuren) en **afbraamwerkzaamheden**.

**Opmerking:**

Voor klitslijpschijven voor voorslijpen zie nr. **567705 e.v.**

**Technische beschrijving**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Schijf-Ø           | 125 mm   |
| Korrelvergelijking | 180      |
| Uitvoering         | A medium |
| Fijnheidsgraad     | middel   |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Kleur                            | rood        |
| Slijpmiddelaanduiding            | A           |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 %     |
| Productnaamattribuut             | Ø 125 mm    |
| Maximale omtreksnelheid          | 40 m/s      |
| Producttype                      | Schuurvlies |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | geschikt         |                |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 67 HRC                 | geschikt         |                |          |
| RVS                            | geschikt         |                |          |
| Ti                             | geschikt         |                |          |
| GG(G)                          | geschikt         |                |          |
| CuZn                           | geschikt         |                |          |
| Kunststof, GFK                 | geschikt         |                |          |
| Hout                           | geschikt         |                |          |
| Lakken                         | geschikt         |                |          |
| Uni                            | geschikt         |                |          |
| nat maximaal                   | beperkt geschikt |                |          |
| droog                          | geschikt         |                |          |

## Accessoires

566965 125

Klitsteunschijf metcentrering en schroefdraad M 14 Buiten-  
Ø 125 mm

Klitsteunschijf metschroefdraad M 14 Buiten-Ø 125 mm

566960 125