

3M**Minischuurband Ø 90×100 mm, 947A, Korrelgrootte: 120****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568531 120
GTIN	8718734418528
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Minischuurbanden Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Premium-schuurband met nauwkeurig gevormde keramische korrel **Cubitron™ II** (zelfscherpend). Met slijphulpmiddel voor nog koeler slijpen.

Toepassing:

Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570– 568577 (boring Ø 19 mm).
Maximaal toerental 5000 min⁻¹.

Aanzienlijke prestatievoorsprong op **moeilijk te bewerken materialen** zoals edelstaal, nikkellegeringen, chroom, aluminium.

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1 %

Technische beschrijving

Korrelgrootte	120
Schuurband lengte	289 mm
Schuurband-Ø	90 mm
Schuurband breedte	100 mm
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Fabrikantnummer	947A
Producttype	Schuurband

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Opnamewals Ø 90x100 mm Type AIR	568575 AIR
---------------------------------	------------