

**3M****Minischuurband Ø 100×100 mm, 947A, Korrelgrootte: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568532 40
GTIN	8718734418535
Artikelklasse	53M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Minischuurbanden Ø 100×100 mm (314×100 mm).

**Premium-schuurband** met nauwkeurig gevormde keramische korrel **Cubitron™ II** (zelfscherpend). Met slijphulpmiddel voor nog koeler slijpen.

**Toepassing:**

Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570– 568577 (boring Ø 19 mm).  
Maximaal toerental 5000 min<sup>-1</sup>.

Aanzienlijke prestatievoorsprong op **moeilijk te bewerken materialen** zoals edelstaal, nikkellegeringen, chroom, aluminium.

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1 %

**Technische beschrijving**

Schuurband-Ø	100 mm
Schuurband lengte	320 mm
Schuurband breedte	100 mm
Korrelgrootte	40
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Fabrikantnummer	947A
Producttype	Schuurband

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
droog	geschikt		