

**Minischuurband Ø 90×100 mm, 237AA, Korrelgrootte: 120****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568537 120
GTIN	8718734418634
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Minischuurbanden Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Het fijn gestructureerde piramideoppervlak zorgt voor een **uitstekende finish en zeer lange standtijd**. Bijzonder geschikt voor middelgrove schuurwerkzaamheden op edelstalen platen.

Toepassing:

Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570– 568577 (boring Ø 19 mm).
Maximaal toerental 5000 min⁻¹.

Technische beschrijving

3M-korrelaanduiding	A160
Schuurband-Ø	90 mm
Schuurband breedte	100 mm
Schuurband lengte	289 mm
Korrelgrootte	120
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Fabrikantnummer	237AA
Producttype	Schuurband

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
droog	geschikt		