

**3M****Minischuurband Ø 90×100 mm, 237AA, Korrelgrootte: 180****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568537 180
GTIN	8718734418641
Artikelklasse	53M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Minischuurbanden Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Het fijn gestructureerde piramideoppervlak zorgt voor een **uitstekende finish en zeer lange standtijd**. Bijzonder geschikt voor middelgrove schuurwerkzaamheden op edelstalen platen.

**Toepassing:**

Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570– 568577 (boring Ø 19 mm).  
Maximaal toerental 5000 min<sup>-1</sup>.

**Technische beschrijving**

Schuurband breedte	100 mm
Schuurband lengte	289 mm
Korrelgrootte	180
3M-korrelaanduiding	A100
Schuurband-Ø	90 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Fabrikantnummer	237AA
Producttype	Schuurband

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
droog	geschikt		