

**Garant****Minischuurband Ø 100×100 mm, Korrelvergelijking: 280****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568558 280
GTIN	4062406297954
Artikelklasse	51M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Minischuurbanden Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Vliesminischuurbanden voor gladmaken, satineren en finishen.

Met onderlegfilm voor gemakkelijke plaatsing op alle walsen.

**Toepassing:**

Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570– 568577 (boring Ø 19 mm).

Maximaal toerental 5000 min<sup>-1</sup>.

**Technische beschrijving**

Schuurband breedte	100 mm
Kleur	blauw
Schuurband-Ø	100 mm
Korrelvergelijking	280
Schuurband lengte	320 mm
Uitvoering	A very fine
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Producttype

Schuurband

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

**Accessoires**

Opnamewals Ø 90×100 mm Type AIR

568575 AIR