

Garant**Minischuurband Ø 100×100 mm, Korrelvergelijking: 100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568558 100
GTIN	4062406297930
Artikelklasse	51M

Omschrijving**Uitvoering:**

Minischuurbanden Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Vliesminischuurbanden voor gladmaken, satineren en finishen.

Met onderlegfilm voor gemakkelijke plaatsing op alle walsen.

Toepassing:

Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570– 568577 (boring Ø 19 mm).

Maximaal toerental 5000 min⁻¹.

Technische beschrijving

Kleur	bruin
Korrelvergelijking	100
Schuurband breedte	100 mm
Schuurband lengte	320 mm
Schuurband-Ø	100 mm
Uitvoering	A coarse
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Producttype

Schuurband

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Opnamewals Ø 90×100 mm Type AIR

568575 AIR