



## Momentsleutel volledig geïsoleerd met omsteekvierkant, Maximaal draaimoment: 120Nm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	657556 120
GTIN	4000896233397
Artikelklasse	630

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Momentsleutel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Eenarmige momentsleutel, instelbaar via schaal met beveiliging tegen onbedoeld verstellen. Geïntegreerde ratel, door omsteken van het vierkant **rechtsom en linksom aanhalen**.

**Maateenheden:** Nm.

#### Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de sleutel via een 'dubbel signaal' (hoor- en voelbaar) en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Nauwkeurigheid:

± 4% van de ingestelde waarde.

#### Gebruik:

#### Legenda voor tekening en formule:

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$l_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

$L$  = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

#### Let op:

Eventuele reparaties alleen in het HAZET Service-Center uitvoeren, omdat daarna een 10.000 V controle volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201 moet plaatsvinden!

#### Opmerking:

Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 volt. In de veiligheidszone mogen alleen **volledig geïsoleerde** gereedschappen met elkaar worden gecombineerd.

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

## Technische beschrijving

Totale lengte L	420 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Weergave	analoog
Gegevens rapporteerbaar	nee
Feedback	ontkoppelend
Meetmethode	Draaimoment
Schaalverdeling 1 maatstreep =	1 Nm
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Gewicht	1440 g
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±4 %
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Meettechniek	Mechanisch
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Kalibratie	O1
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l <sub>3</sub> ]	345 mm
Aflezingsomschakelbaar	lbfft
Testrapport	Testrapport van de producent
maximaal draaimoment	120 Nm
Draaimomentbereik	20 - 120 Nm

Elektrische isolatie	VDE 1000 V
Knikfunctie	nee
Slipperfunctie	nee
QuickRelease/ snelwisselfunctie	nee
Sleepwijzer	nee
Producttype	Momentsleutel