



Amerikaanse Multinorm-overall VIS-LINE, korenblauw / geel, Confectiemaat DE: 110



Bestelgegevens

Bestelnummer	091708 110
GTIN	4057121455758
Artikelklasse	09S

Omschrijving

Uitvoering:

Dankzij de **ergonomisch dynamische pasvorm** is de multinormkleding VIS-LINE zeer sterk en scheurvast. Dankzij het moderne design en de vele kleuren is de kleding zeer goed **combineerbaar met PRO-LINE** van Rofa. De **reflecterende elementen** zijn aangebracht volgens het dakpanprincipe en kunnen eenvoudig worden gerepareerd.

De Amerikaanse overall heeft elastische inzetstukken **aan de zijkant** en voorgevormde broekspijpen voor een betere bewegingsvrijheid. Stretch schouderbanden zorgen voor het draagcomfort. De bovenzak is voorzien van een klep en drukknopen.

- **Zakken met meer volume.**
- **Gulp met ritssluiting.**
- **Cargozak met opgezet vak voor smartphone, met klep en drukknopen.**
- **Vak voor duimstok met klep en drukknop.**
- **Kniezakken gecertificeerd volgens EN 14404 in combinatie met kniekussens producent-artikelnummer 920.**
- **Achterzak met klep en drukknop.**

Norm:

EN ISO 20471 Klasse 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2; EN 13034 Typ 6; EN 61482-2-1.

Opmerking:

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.

Technische beschrijving

Geslacht	Heren
Confectiemaat DE	110
Serie	VIS-LINE
Materiaalsamenstelling	65% Katoen
Materiaalsamenstelling	2% Overige vezels
Materiaalsamenstelling	33% polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid	350 g/m ²
Wassen	60 °C Bonte was
Kleding conform	DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleding conform	DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen
Kleding conform	DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Kleur	korenblauw / geel
Norm	EN 13034-6
Norm	EN 61482-1-2
Norm	EN ISO 20471
Norm	EN 14404
EN 20471 (waarschuwingskleding)	Klasse 1
Producttype	Veiligheidstuinbroek