



## Steekringsleutelset, Aantal gereedschappen: 19



### Bestelgegevens

Bestelnummer	952508 19
GTIN	2050002041301
Artikelklasse	91A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

#### Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 952508: 1 st.

STAHLWILLE steekringsleutel set nr. 613510 gr. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 st.

### Technische beschrijving

Breedte in G	10
Breedte	250 mm
Diepte in G	20
Diepte	500 mm
Aantal gereedschappen	19
Uitvoering	met schroefsleutels (ring- en steeksleutels)
Gewicht	1,946 kg

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	10×20
kleinste geschikte ladefronthoogte	100 mm
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

Steekringsleutel Sleutelwijdte 15 mm	613500 15
Steekringsleutel Sleutelwijdte 8 mm	613500 8
Steekringsleutel Sleutelwijdte 18 mm	613500 18
Steekringsleutel Sleutelwijdte 17 mm	613500 17
Steekringsleutel Sleutelwijdte 6 mm	613500 6
Steekringsleutel Sleutelwijdte 21 mm	613500 21
Steekringsleutelset Aantal sleutels 19	613510 19
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 952508	952001 952508
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613500 16
Steekringsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm	613500 5,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 13 mm	613500 13
Steekringsleutel Sleutelwijdte 24 mm	613500 24
Steekringsleutel Sleutelwijdte 19 mm	613500 19
Steekringsleutel Sleutelwijdte 20 mm	613500 20
Steekringsleutel Sleutelwijdte 11 mm	613500 11
Steekringsleutel Sleutelwijdte 14 mm	613500 14
Steekringsleutel Sleutelwijdte 12 mm	613500 12
Steekringsleutel Sleutelwijdte 7 mm	613500 7
Steekringsleutel Sleutelwijdte 10 mm	613500 10
Steekringsleutel Sleutelwijdte 22 mm	613500 22
Steekringsleutel Sleutelwijdte 9 mm	613500 9

