

Assortiment voor elektriciens volledig geïsoleerd, Aantal gereedschappen: 12**Bestelgegevens**

Bestelnummer	954586 12
GTIN	2050002042001
Artikelklasse	91A

Omschrijving**Levering:**

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954586: 1 st.

WERA elektro-schroevendraaier voor sleuf nr. 663100 gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5: Resp. 1 st.

Spanningzoeker nr. 665050 gr. 3: 1 st.

WERA schroevendraaier voor Phillips nr. 668600 gr. 1; 2: Resp. 1 st.

GARANT combinatietang, volledig geïsoleerd, nr. 701710 gr. 180: 1 st.

GARANT halfronde tang recht, volledig geïsoleerd, nr. 713310 gr. 200: 1 st.

GARANT zijsnijtang, volledig geïsoleerd, nr. 725310 gr. 160: 1 st.

Stripmes nr. 728010 gr. 8 – 28: 1 st.

GARANT striptang nr. 728613 gr. 6: 1 st.

Technische beschrijving

Diepte	500 mm
Diepte in G	20
Breedte	300 mm
Aantal gereedschappen	12
Breedte in G	12
Uitvoering	met gereedschapsassortiment
Gewicht	1,622 kg

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	12×20
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Zijsnijtang, verchroomdVDE-isolatie Totale lengte 160 mm	725310 160
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 5,5 mm	663100 5,5
Elektro-schroevendraaier voor Philips, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 2	668600 2
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 2,5 mm	663100 2,5
Halfronde tang, rechtVDE-isolatie Totale lengte 200 mm	713310 200
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 3,5 mm	663100 3,5
Eenpolige fasentester Snijkantbreedte 3 mm	665050 3
Elektro-schroevendraaier voor Philips, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 1	668600 1
Vanadium-combinatietang, verchroomdVDE-isolatie Totale lengte 180 mm	701710 180
Stripmes met haaklemmet Voor kabel-Ø 8-28 mm	728010 8-28
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 4 mm	663100 4
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 954586	952001 954586
Striptang Voor draaddoorsnede 6 mm ²	728613 6