

**PRYOR****Set slagletters, 27-delig Normaal schrift A – Z, &, Letterhoogte: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085430 2
GTIN	5022044001206
Artikelklasse	08W

**Omschrijving****Uitvoering:**

van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebegrenzing; exact centrisch. Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.

**Krachtige precisiestempel**, chemisch vernikkeld, hoogste standtijd.

**Normaal schrift**; d.w.z. het ingeslagen teken is direct op het werkstuk leesbaar.

**Toepassing:**

voor het signeren van materialen tot een **hardheid van 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Reservedeel:**

Afzonderlijke slagcijfers onder nr. 085411 maat letterhoogte / cijfer, bijv. nr. 085411 maat 3/1.

Afzonderlijke slagletters onder nr. 085431 maat letterhoogte / teken, bijv. nr. 085431 maat 3/A.

**Opmerking:**

op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo's, volgens specificatie leverbaar.

**Technische beschrijving**

Schachtdikte	6,35
Letterhoogte	2 mm

totale lengte	63,5 mm
Producttype	Handslagstempel

## Accessoires

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/Q mm	085431 2/Q
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/Y mm	085431 2/Y
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/A mm	085431 2/A
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/N mm	085431 2/N
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/& mm	085431 2/&
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/X mm	085431 2/X
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/H mm	085431 2/H
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/I mm	085431 2/I
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/R mm	085431 2/R
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/K mm	085431 2/K
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/M mm	085431 2/M
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/S mm	085431 2/S
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/F mm	085431 2/F
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/U mm	085431 2/U

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/P mm	085431 2/P
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/T mm	085431 2/T
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/W mm	085431 2/W
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/L mm	085431 2/L
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/J mm	085431 2/J
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/D mm	085431 2/D
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/V mm	085431 2/V
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/G mm	085431 2/G
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/O mm	085431 2/O
Slagstempelhouder Type GRIP	085475 GRIP
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/C mm	085431 2/C
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/B mm	085431 2/B
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/Z mm	085431 2/Z
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 2/E mm	085431 2/E