




## Dopsleutelassortiment 3/8 inch, Aantal gereedschappen: 37



### Bestelgegevens

Bestelnummer	953748 37
GTIN	2050002043015
Artikelklasse	91A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

#### Levering:

Hardschuiminlay nr. 952001 gr. 953748: 1 st.

STAHLWILLE 12-kant-dop 3/8 inch nr. 637000 gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: Resp. 1 st.

STAHLWILLE bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch nr. 637600 gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10: Resp. 1 st.

STAHLWILLE dop 3/8 inch nr. 637450 gr. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: Resp. 1 st.

STAHLWILLE bitdop 3/8 inch nr. 637560 gr. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: Resp. 1 st.

STAHLWILLE ratel omschakelbaar 3/8 inch nr. 635000 gr. 3/8: 1 st.

STAHLWILLE verlengstuk nr. 635400 gr. 75; 240: Resp. 1 st.

STAHLWILLE dwarsgreep nr. 635700 gr. 165: 1 st.

STAHLWILLE cardangewricht nr. 636200 gr. 3/8: 1 st.

### Technische beschrijving

Diepte in G	20
Breedte in G	8
Diepte	500 mm
Gewicht	1,962 kg

Breedte	200 mm
Aantal gereedschappen	37
Uitvoering	met dopsleutel
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x20
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

Bitdop, 3/8 inch voor Torx® kort Torx®-profiel TX15	637560 TX15
Bitdop, 3/8 inch voor Torx® kort Torx®-profiel TX20	637560 TX20
12-kant dop, 3/8 inch Sleutelwijdte 16 mm	637000 16
Ratel omschakelbaar, 3/8 inch Type 3/8	635000 3/8
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 6 mm	637600 6
12-kant dop, 3/8 inch Sleutelwijdte 13 mm	637000 13
Bitdop, 3/8 inch voor Torx® kort Torx®-profiel TX10	637560 TX10
12-kant dop, 3/8 inch Sleutelwijdte 11 mm	637000 11
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 7 mm	637600 7
12-kant dop, 3/8 inch Sleutelwijdte 19 mm	637000 19
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 5 mm	637600 5
12-kant dop, 3/8 inch Sleutelwijdte 15 mm	637000 15
Dop, 3/8 inch voor Torx® Torx®-profiel E14	637450 E14
12-kant dop, 3/8 inch Sleutelwijdte 17 mm	637000 17
Dop, 3/8 inch voor Torx® Torx®-profiel E12	637450 E12
Dop, 3/8 inch voor Torx® Torx®-profiel E7	637450 E7
12-kant dop, 3/8 inch Sleutelwijdte 18 mm	637000 18
Bitdop, 3/8 inch voor Torx® kort Torx®-profiel TX40	637560 TX40
12-kant dop, 3/8 inch Sleutelwijdte 9 mm	637000 9

Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 240 mm	635400 240
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636200 3/8
Dop, 3/8 inch voor Torx® Torx®-profiel E8	637450 E8
12-kant dop, 3/8 inch Sleutelwijdte 8 mm	637000 8
Bitdop, 3/8 inch voor Torx® kort Torx®-profiel TX27	637560 TX27
Dop, 3/8 inch voor Torx® Torx®-profiel E5	637450 E5
12-kant dop, 3/8 inch Sleutelwijdte 12 mm	637000 12
Bitdop, 3/8 inch voor Torx® kort Torx®-profiel TX30	637560 TX30
12-kant dop, 3/8 inch Sleutelwijdte 14 mm	637000 14
12-kant dop, 3/8 inch Sleutelwijdte 10 mm	637000 10
Bitdop, 3/8 inch voor Torx® kort Torx®-profiel TX9	637560 TX9
Bitdop, 3/8 inch voor Torx® kort Torx®-profiel TX25	637560 TX25
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 165 mm	635700 165
Dop, 3/8 inch voor Torx® Torx®-profiel E10	637450 E10
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 4 mm	637600 4
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953748	952001 953748
Dop, 3/8 inch voor Torx® Torx®-profiel E6	637450 E6
Verlengstuk, 3/8 inch totale lengte 75 mm	635400 75
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 10 mm	637600 10
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 8 mm	637600 8