



Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch, Aantal gereedschappen: 38



Bestelgegevens

Bestelnummer	953829 38
GTIN	2050002042025
Artikelklasse	91A

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay nr. 952001 gr. 953829: 1 st.

STAHLWILLE 6-kant-dop 1/4 inch nr. 631000 gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: Resp. 1 st.

STAHLWILLE bitdop voor binnenzeskantbouten 1/4 inch nr. 631700 gr. 3; 4; 5: Resp. 1 st.

STAHLWILLE ratel omschakelbaar 1/4 inch nr. 632000 gr. 1/4: 1 st.

STAHLWILLE verlengstuk 1/4 inch nr. 632400 gr. 50; 150: Resp. 1 st.

STAHLWILLE opsteekhandvat 1/4 inch nr. 632800 gr. 150: 1 st.

STAHLWILLE dwarsgreep 1/4 inch Alloy nr. 633000 gr. 116: 1 st.

STAHLWILLE cardangewricht 1/4 inch nr. 633500 gr. 1/4: 1 st.

STAHLWILLE ratel omschakelbaar 1/2 inch nr. 640100 gr. 1/2: 1 st.

STAHLWILLE verlengstuk 1/2 inch nr. 641000 gr. 130; 255: Resp. 1 st.

STAHLWILLE dwarsgreep 1/2 inch Alloy nr. 641300 gr. 300: 1 st.

STAHLWILLE cardangewricht 1/2 inch Alloy nr. 641600 gr. 1/2: 1 st.

STAHLWILLE 12-kant-dop 1/2 inch nr. 642200 gr. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: Resp. 1 st.

STAHLWILLE bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch nr. 643200 gr. 6; 8; 10; 12; 14: Resp. 1 st.

Technische beschrijving

Aantal gereedschappen	38
-----------------------	----

Diepte	500 mm
Breedte in G	10
Gewicht	3,793 kg
Breedte	250 mm
Diepte in G	20
Uitvoering	met dopsleutel
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	10×20
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	631000 11
Dwarsgreep, 1/4 inch Totale lengte 116 mm	633000 116
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inchlang Zeskant 4 mm	631700 4
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch Type 1/4	632000 1/4
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm	631000 5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631000 8
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm	643200 6
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 255 mm	641000 255
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm	643200 10
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 130 mm	641000 130
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 27 mm	642200 27
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642200 22
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642200 18
	631700 3

Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inchlang Zeskant 3 mm

6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631000 6
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642200 17
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4 mm	631000 4
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm	631000 9
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm	643200 8
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 30 mm	642200 30
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631000 5,5
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inchlang Zeskant 5 mm	631700 5
Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 50 mm	632400 50
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	631000 10
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 300 mm	641300 300
Opsteekhandvat, 1/4 inch Totale lengte 150 mm	632800 150
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642200 19
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642200 13
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642200 21
Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 150 mm	632400 150
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 12 mm	643200 12
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch Type 1/2	640100 1/2
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642200 24
Cardangewricht, 1/4 inch Type 1/4	633500 1/4
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm	643200 14
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642200 16
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953829	952001 953829
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641600 1/2
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631000 7