

Garant**Transportwagen 'L-Trolley' met 5 uittrekbare legborden, Aantal uittrekbare legborden: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	693370 5
GTIN	4062406300036
Artikelklasse	61G

Omschrijving**Uitvoering:**

De geschikte rolwagen voor het transport van maximaal 5 stuks van L-BOXX® gr. 102 (niet meegeleverd. Te vinden in de catalogus in productgroep 69). De robuuste plaatstalen behuizing van de transportwagen is aan beide zijden uitgerust met geperforeerde zijwanden voor de snelle plaatsing van accessoires. Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met vastzetter. Centraal sluitsysteem voor lades geïntegreerd. Niet-manipuleerbare afzonderlijke uittrekbeveiliging (er kan telkens maar één lade worden geopend). Twee handgrepen van tweecomponenten-Haptoprene® aan de bovenzijde van de bolderkar. Aflegbord van plaatstaal. Kunststof beschermingen beschermen de bovenste hoeken van de wagen en verminderen bij een botsing de beschadiging van kwetsbare oppervlakken. L-BOXX®-en via kliksysteem eenvoudig te fixeren, naar achteren via hoeken beschermd tegen verschuiven.

T.b.v. :

L-BOXX® nr. 693330, 693335 en 693337 ieder in maat 102.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016.

Opmerking:

Houd rekening met de maximale belastbaarheid van de afzonderlijke uittrekbare legborden zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.

Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Hoogte: 1085 mm

Breedte: 570 mm

Diepte: 440 mm

Gewicht: 38 kg

Technische beschrijving

Aantal lades	5
Gewicht	38 kg
Hoogte	1085 mm
Breedte	570 mm
Diepte	440 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Producttype	Gereedschapswagen