

Brandveiligheidstekens Verrijdbare brandblusser, Type: 12150

Bestelgegevens

Bestelnummer	099405 12150
GTIN	4061466069242
Artikelklasse	09V

Omschrijving

Norm:

ISO 7010

Opmerking:

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De brandveiligheidstekens komen overeen met de oude norm (tot maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-shop vindt u borden volgens de nieuwe standaard.

Technische beschrijving

Leveringstype	Aantal
Lengte	150 mm
Lichteigenschap	lang lichtgevend
Hoogte	150 mm
Materiaal	Hard-PVC kunststof
Inhoud	1
Lichtsterkte na 10 minuten	0,055 cd/m ²
Lichtsterkte na 60 minuten	0,008 cd/m ²
Producttype	Brandveiligheidstekens