

## Brandveiligheidstekens Verrijdbare brandblusser, Type: 14150

### Bestelgegevens

Bestelnummer	099405 14150
GTIN	4061466055917
Artikelklasse	09V

### Omschrijving

**Norm:**

ISO 7010

**Opmerking:**

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De brandveiligheidstekens komen overeen met de oude norm (tot maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-shop vindt u borden volgens de nieuwe standaard.

### Technische beschrijving

Hoogte	150 mm
Inhoud	1
Lengte	150 mm
Lichteigenschap	lang lichtgevend
Materiaal	PVC-folie
Leveringstype	Aantal
Bevestigingstype	zelfklevend
Lichtsterkte na 60 minuten	0,008 cd/m <sup>2</sup>
Lichtsterkte na 10 minuten	0,055 cd/m <sup>2</sup>
Producttype	Brandveiligheidstekens