

## Reddingstekens Nooduitgang recht vooruit, via de deur of omhoog, Type: 12300

### Bestelgegevens

Bestelnummer	099301 12300
GTIN	4061466068429
Artikelklasse	09V

### Omschrijving

**Norm:**

ASR A1.3; ISO 7010

**Opmerking:**

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De reddingstekens komen overeen met de oude norm (tot maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-shop vindt u borden volgens de nieuwe standaard.

### Technische beschrijving

Lichteigenschap	lang lichtgevend
Leveringstype	Aantal
Hoogte	150 mm
Inhoud	1
Materiaal	Hard-PVC kunststof
Lengte	300 mm
Lichtsterkte na 60 minuten	0,008 cd/m <sup>2</sup>
Lichtsterkte na 10 minuten	0,055 cd/m <sup>2</sup>
Producttype	Reddingstekens