

## Reddingstekens Reddingsweg links, Type: 12300

### Bestelgegevens

Bestelnummer	099303 12300
GTIN	4061466068191
Artikelklasse	09V

### Omschrijving

**Norm:**

ASR A1.3; ISO 7010

**Opmerking:**

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De reddingstekens komen overeen met de oude norm (tot maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-shop vindt u borden volgens de nieuwe standaard.

### Technische beschrijving

Lichteigenschap	lang lichtgevend
Hoogte	150 mm
Inhoud	1
Materiaal	Hard-PVC kunststof
Leveringstype	Aantal
Lengte	300 mm
Lichtsterkte na 10 minuten	0,055 cd/m <sup>2</sup>
Lichtsterkte na 60 minuten	0,008 cd/m <sup>2</sup>
Producttype	Reddingstekens