

Reddingstekens Richtingsaanduiding recht (alleen in combinatie met een reddingsteken), Type: 12150

Bestelgegevens

Bestelnummer	099314 12150
GTIN	4061466068009
Artikelklasse	09V

Omschrijving

Norm:

ASR A1.3; ISO 3864

Opmerking:

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De reddingstekens komen overeen met de oude norm (tot maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-shop vindt u borden volgens de nieuwe standaard.

Technische beschrijving

Hoogte	150 mm
Inhoud	1
Leveringstype	Aantal
Lichteigenschap	lang lichtgevend
Lengte	150 mm
Materiaal	Hard-PVC kunststof
Lichtsterkte na 10 minuten	0,055 cd/m ²
Lichtsterkte na 60 minuten	0,008 cd/m ²
Producttype	Reddingstekens