

Reddingstekens Richtingsaanduiding recht (alleen in combinatie met een reddingsteken), Type: 12200

Bestelgegevens

Bestelnummer	099314 12200
GTIN	4061466068016
Artikelklasse	09V

Omschrijving

Norm:

ASR A1.3; ISO 3864

Opmerking:

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De reddingstekens komen overeen met de oude norm (tot maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-shop vindt u borden volgens de nieuwe standaard.

Technische beschrijving

Leveringstype	Aantal
Materiaal	Hard-PVC kunststof
Inhoud	1
Lengte	200 mm
Hoogte	200 mm
Lichteigenschap	lang lichtgevend
Lichtsterkte na 10 minuten	0,055 cd/m ²
Lichtsterkte na 60 minuten	0,008 cd/m ²
Producttype	Reddingstekens