

Reddingstekens Richtingsaanduiding schuin (alleen in combinatie met reddingstekens), Type: 12200

Bestelgegevens

Bestelnummer	099315 12200
GTIN	4061466068030
Artikelklasse	09V

Omschrijving

Norm:

ASR A1.3; ISO 3864

Opmerking:

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De reddingstekens komen overeen met de oude norm (tot maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-shop vindt u borden volgens de nieuwe standaard.

Technische beschrijving

Lengte	200 mm
Inhoud	1
Hoogte	200 mm
Materiaal	Hard-PVC kunststof
Lichteigenschap	lang lichtgevend
Leveringstype	Aantal
Lichtsterkte na 10 minuten	0,055 cd/m ²
Lichtsterkte na 60 minuten	0,008 cd/m ²
Producttype	Reddingstekens