

## Reddingstekens Richtingsaanduiding schuin (alleen in combinatie met reddingstekens), Type: 12150

### Bestelgegevens

Bestelnummer	099315 12150
GTIN	4061466068023
Artikelklasse	09V

### Omschrijving

**Norm:**

ASR A1.3; ISO 3864

**Opmerking:**

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De reddingstekens komen overeen met de oude norm (tot maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-shop vindt u borden volgens de nieuwe standaard.

### Technische beschrijving

Inhoud	1
Materiaal	Hard-PVC kunststof
Hoogte	150 mm
Lengte	150 mm
Lichteigenschap	lang lichtgevend
Leveringstype	Aantal
Lichtsterkte na 10 minuten	0,055 cd/m <sup>2</sup>
Lichtsterkte na 60 minuten	0,008 cd/m <sup>2</sup>
Producttype	Reddingstekens