

## Reddingstekens Geautomatiseerde externe defibrillator, Type: 12150

### Bestelgegevens

Bestelnummer	099319 12150
GTIN	4061466067477
Artikelklasse	09V

### Omschrijving

**Norm:**

ASR A1.3; ISO 7010

**Opmerking:**

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De reddingstekens komen overeen met de oude norm (tot maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-shop vindt u borden volgens de nieuwe standaard.

### Technische beschrijving

Leveringstype	Aantal
Lengte	150 mm
Inhoud	1
Hoogte	150 mm
Lichteigenschap	lang lichtgevend
Materiaal	Hard-PVC kunststof
Lichtsterkte na 60 minuten	0,008 cd/m <sup>2</sup>
Lichtsterkte na 10 minuten	0,055 cd/m <sup>2</sup>
Producttype	Reddingstekens