

**Garant****CaraFin diamant-poliijtschijven, set 5-delig, Ø 22 mm, Korrelgrootte: D10µm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553980 D10
GTIN	4062406300074
Artikelklasse	51G

**Omschrijving****Uitvoering:**

**CaraFin diamant-poliijstgereedschap** aan één zijde voorzien van **monokristallijn diamant**.

De gebonden diamantkorrels bieden een aanzienlijk **hoger gebruiksrendement** dan losse diamantkorrels in polijstpasta's. Harde polyamide-ondergrond. Optimaal voor het egaliseren van sinaasappelhuid tijdens het polijstproces.

**Voordeel:**

Geen neventijden meer voor het prepareren en reinigen, zoals bij diamantpasta's. Optimale aanpassing aan contouren.

**Toepassing:**

Poliijsten met hoge flexibiliteit en aanpassing aan contouren **zonder polijstpasta's**.

Ideaal voor gebruik in combinatie met micro-schuursystemen nr. 078140 en 078150. Aanbevolen toerental 2000 min<sup>-1</sup>.

**Technische beschrijving**

Poliijstfase	Eindpolitoerfase
Schijf-Ø	22 mm
Kleur	wit
Serie	CaraFin

Slijpmiddelaanduiding	D
Aanbevolen toerental	2000 min <sup>-1</sup>
Productnaamattribuut	Ø 22 mm
Producttype	Polijstschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		