

**Garant****CaraFin diamant-polijstbladen zelfklevend, set 10-delig, 18×8 mm,  
Korrelgrootte: D64µm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 553990 D64    |
| GTIN          | 4062406300593 |
| Artikelklasse | 51G           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**CaraFin diamant-polijstgereedschap** aan één zijde voorzien van **monokristallijn diamant**. De gebonden diamantkorrels bieden een aanzienlijk **hoger gebruiksrendement** dan losse diamantkorrels in polijstpasta's. Zachte PU-ondergrond voor contourgetrouwe bewerking.

**Voordeel:**

Geen neventijden meer voor het prepareren en reinigen, zoals bij diamantpasta's. Optimale aanpassing aan contouren.

**Toepassing:**

Polijsten met hoge flexibiliteit en aanpassing aan contouren **zonder polijstpasta's**. Ideaal voor gebruik in combinatie met handstuk nr. 078143 maat NLS110 op microschuursystemen.

**Technische beschrijving**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Slijpmiddelaanduiding | D        |
| Polijstfase           | Politoer |
| Kleur                 | roze     |
| Serie                 | CaraFin  |
| Lengte                | 18 mm    |
| Breedte               | 8 mm     |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Productnaamattribuut | 18x8 mm   |
| Producttype          | Poetsdoek |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | geschikt     |                |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt     |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt     |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt     |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt     |                |          |
| Staal < 67 HRC                 | geschikt     |                |          |
| Hardmetaal (HM)                | geschikt     |                |          |
| RVS                            | geschikt     |                |          |
| Ti                             | geschikt     |                |          |
| GG(G)                          | geschikt     |                |          |
| CuZn                           | geschikt     |                |          |
| Kunststof, GFK                 | geschikt     |                |          |
| Lakken                         | geschikt     |                |          |
| Uni                            | geschikt     |                |          |
| nat maximaal                   | geschikt     |                |          |
| droog                          | geschikt     |                |          |