



Diamantslijppasta 10 g, universeel oplosbaar polykristallijn, Korrelgrootte diamantslijppasta: 9µm



Bestelgegevens

Bestelnummer	552350 9
GTIN	4027497101443
Artikelklasse	56L

Omschrijving

Uitvoering:

Siliconenvrije diamantpasta in praktische doseerspuit.

Synthetische diamant polykristallijn in 10g spuit voor snelle polijstresultaten.

Toepassing:

De **binding, die in elke verhouding met alcohol of water kan worden gemengd**, zorgt voor een optimale smeerfilm. Gemakkelijke, milieusparende reiniging van gereedschap en werkstuk met water, zonder resten.

Ideaal voor het polijsten van staal en titanium met een hardheid van meer dan 60 HRC.

Zeer effectief omdat door de polykristallijne structuur van de diamant tijdens het gebruik voortdurend nieuwe snijkanten worden gevormd.

Technische beschrijving

Kleurcode	rood
Korrelgrootte diamantslijppasta	9 µm
Fijnheidsgraad	middel
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
Producttype	Slijppasta

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	1-3 m/s	P
Staal < 55 HRC	geschikt	1-3 m/s	H
Staal < 60 HRC	geschikt	1-3 m/s	H
Staal < 67 HRC	geschikt	1-3 m/s	H
Hardmetaal (HM)	geschikt	1-3 m/s	
RVS	geschikt	1-3 m/s	
Ti	geschikt	1-3 m/s	
Kunststof, GFK	geschikt	1-3 m/s	
Steen	geschikt	1-3 m/s	
droog	geschikt		