

**Garant****Vlies-finishingsschijf, Ø 50,8 mm, Korrelvergelijking: 100**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	553965 100
GTIN	4062406300753
Artikelklasse	51M

## Omschrijving

**Uitvoering:**Universeel en krachtig **nylonvlies**.**Toepassing:**

Voor het reinigen, ontvetten en matteren van metalen oppervlakken.

## Technische beschrijving

Uitvoering	A coarse
Fijnheidsgraad	grof
Korrelvergelijking	100
Schijf-Ø	50,8 mm
Slijpmiddel	Korund
Slijpmiddelaanduiding	A
Schuurmiddeldrager	Nylonvlies
Productnaamattribuut	Ø 50,8 mm
Maximaal toerental	23000 min <sup>-1</sup>

Producttype

Schuurvlies

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		