


Garant**Vlies-finishingsschijf, Ø 50,8 mm, Korrelvergelijking: 280**

Bestelgegevens

Bestelnummer	553965 280
GTIN	4062406300777
Artikelklasse	51M

Omschrijving

Uitvoering:Universeel en krachtig **nylonvlies**.**Toepassing:**

Voor het reinigen, ontvetten en matteren van metalen oppervlakken.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	fijn
Schijf-Ø	50,8 mm
Uitvoering	A very fine
Korrelvergelijking	280
Slijpmiddel	Korund
Slijpmiddelaanduiding	A
Schuurmiddeldrager	Nylonvlies
Productnaamattribuut	Ø 50,8 mm
Maximaal toerental	23000 min ⁻¹

Producttype

Schuurvlies

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		