

Garant**Schuurvlies-pad, 158x224 mm, Vliesstructuur: 280****Bestelgegevens**

Bestelnummer	555995 280
GTIN	4062406300838
Artikelklasse	51M

Omschrijving**Uitvoering:**

Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel. Hoogrendementvlies met **extreem dichte korrelverdeling** tot diep in het vezelmateriaal. De speciale vliesopbouw maakt een **agressiever schuurgedrag**, zeer hoge standtijd zonder dichtzitten en een nog **gelijkmatiger schuurbeeld** mogelijk.

Voordeel:

- **Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.**
- **De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.**
- **Gelijkmatige reproduceerbare finish.**
- **Droog en nat toe te passen.**
- **Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.**

Toepassing:

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken. **Middel / middelfijn:** universeel toepasbaar voor het verwijderen van vliegroe, lichte vervuilingen, verkleuringen; voor het naschuren van voorgeslepen of geborstelde oppervlakken, of voor het ontvetten en reinigen voorafgaand aan het lakken.

Technische beschrijving

Kleur	rood
Fijnheidsgraad	middelfijn
Vliesstructuur	280

Korrelvergelijking	280 - 360
Uitvoering	A Very Fine
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Breedte	158 mm
Lengte	224 mm
Productnaamattribuut	158x224 mm
Producttype	Schuurvlies-pad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Handblok	556020
Opnamestift	556030