


Garant**Schuurvlies-pad, 158x224 mm, Vliesstructuur: 400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	555995 400
GTIN	4062406300845
Artikelklasse	51M

Omschrijving**Uitvoering:**

Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.

Hoogrendementvlies met **extreem dichte korrelverdeling** tot diep in het vezelmateriaal.

De speciale vliesopbouw maakt een **agressiever schuurgedrag**, zeer hoge standtijd zonder dichtzitten en een nog **gelijkmatiger schuurbeeld** mogelijk.

Voordeel:

- **Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.**
- **De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.**
- **Gelijkmatige reproduceerbare finish.**
- **Droog en nat toe te passen.**
- **Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.**

Toepassing:

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken. **Fijn / zeer fijn:** voor het reinigen van gevoelige oppervlakken, voor het wegwerken van lichte krassen op metalen. Ook geschikt voor fijne tot zeer fijne lijnstructuur-matteringen op staal en non-ferrometalen.

Technische beschrijving

Vliesstructuur	400
Korrelvergelijking	400 - 600
Fijnheidsgraad	fijn
Kleur	grijs

Uitvoering	S Super Fine
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Breedte	158 mm
Lengte	224 mm
Productnaamattribuut	158×224 mm
Producttype	Schuurvlies-pad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Handblok	556020
Opnamestift	556030