

Garant**Schuurvlies-rol, 115 mm × 10 m, Vliesstructuur: 280****Bestelgegevens**

Bestelnummer	556087 280
GTIN	4062406300883
Artikelklasse	51M

Omschrijving**Uitvoering:**

Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.

Hoogrendementvlies met **extreem dichte korrelverdeling** tot diep in het vezelmateriaal.

De speciale vliesopbouw maakt een **agressiever schuurgedrag**, zeer hoge standtijd zonder dichtzitten en een nog **gelijkmatiger schuurbeeld** mogelijk.

Voordeel:

- **Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.**
- **De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.**
- **Gelijkmatige reproduceerbare finish.**
- **Droog en nat toe te passen.**
- **Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.**

Toepassing:

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken. **Middel / middelfijn:** universeel toepasbaar voor het verwijderen van vliegroest, lichte vervuilingen, verkleuringen; voor het naschuren van voorgeslepen of geborstelde oppervlakken, of voor het ontvetten en reinigen voorafgaand aan het lakken.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	middelfijn
Kleur	rood
Uitvoering	A Very Fine
Vliesstructuur	280
Korrelvergelijking	280 - 360
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Rollbreedte	115 mm
Rollengte	10 m
Productnaamattribuut	115 mm × 10 m
Producttype	Schuurvlies-rol

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		

droog

geschikt

Accessoires

Handblok

556020

Opnamestift

556030