

Reddingstekens Nooddouche, Type: 14200

Bestelgegevens

Bestelnummer	099328 14200
GTIN	4061466054866
Artikelklasse	09V

Omschrijving

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Opmerking:

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De reddingstekens komen overeen met de oude norm (tot maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-shop vindt u borden volgens de nieuwe standaard.

Technische beschrijving

Hoogte	200 mm
Lengte	200 mm
Leveringstype	Aantal
Bevestigingstype	zelfklevend
Lichteigenschap	lang lichtgevend
Inhoud	1
Materiaal	PVC-folie
Lichtsterkte na 10 minuten	0,055 cd/m ²
Lichtsterkte na 60 minuten	0,008 cd/m ²
Producttype	Reddingstekens