

Garant**Schuurvlies-handpads, 10-delige set flexibel, 100×200 mm, Vliesstructuur: 280****Bestelgegevens**

Bestelnummer	556143 280
GTIN	4062406301057
Artikelklasse	51M

Omschrijving**Uitvoering:**

Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.
Handpads van flexibel en agressief schuurvlies.

Voordeel:

- **Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.**
- **De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.**
- **Gelijkmatige reproduceerbare finish.**
- **Droog en nat toe te passen.**
- **Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.**

Toepassing:

Voor het handmatig reinigen en finishen, ideaal alternatief voor staalwolproducten. **Middel / middelfijn:** universeel toepasbaar voor het verwijderen van vliegroest, lichte vervuilingen, verkleuringen; voor het naschuren van voorgeslepen of geborstelde oppervlakken of voor het ontvetten en reinigen voorafgaand aan het lakken.

Levering:

Set met 10 handpads.

Technische beschrijving

Korrelvergelijking	280 - 360
Fijnheidsgraad	middelfijn

Vliesstructuur	280
Kleur	rood
Uitvoering	A Very Fine
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Breedte	100 mm
Lengte	200 mm
Productnaamattribuut	100×200 mm
Aantal pads	10
Producttype	Schuurvlies-pad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Handblok	556020
Opnamestift	556030