

**Garant****Schuurvlies-handpads, 10-delige set flexibel, 100×200 mm, Vliesstructuur: 1000****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 556143 1000   |
| GTIN          | 4062406301064 |
| Artikelklasse | 51M           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.  
Handpads van flexibel en agressief schuurvlies.

**Voordeel:**

- **Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.**
- **De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.**
- **Gelijkmatige reproduceerbare finish.**
- **Droog en nat toe te passen.**
- **Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.**

**Toepassing:**

Voor het handmatig reinigen en finishen, ideaal alternatief voor staalwolproducten. **Fijn / zeer fijn:** voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken, voor het wegwerken van lichte krassen op metalen. Ook geschikt voor fijne tot zeer fijne lijnstructuur-matteringen op staal en non-ferrometalen.

**Levering:**

Set met 10 handpads.

**Technische beschrijving**

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | grijs |
|-------|-------|

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Uitvoering                       | S Ultra Fine    |
| Korrelvergelijking               | 600 - 1000      |
| Fijnheidsgraad                   | zeer fijn       |
| Vliesstructuur                   | 1000            |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 %         |
| Breedte                          | 100 mm          |
| Lengte                           | 200 mm          |
| Productnaamattribuut             | 100×200 mm      |
| Aantal pads                      | 10              |
| Producttype                      | Schuurvlies-pad |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | geschikt         |                |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 67 HRC                 | geschikt         |                |          |
| RVS                            | geschikt         |                |          |
| Ti                             | geschikt         |                |          |
| GG(G)                          | geschikt         |                |          |
| CuZn                           | geschikt         |                |          |
| Kunststof, GFK                 | geschikt         |                |          |
| Hout                           | geschikt         |                |          |
| Steen                          | beperkt geschikt |                |          |
| Lakken                         | geschikt         |                |          |
| Uni                            | geschikt         |                |          |
| nat maximaal                   | beperkt geschikt |                |          |

droog

geschikt

---

**Accessoires**

Opnamestift

556030

Handblok

556020