

Garant GRIDLINE

Wielenunit af fabriek gemonteerd voor GridLine kasten, Geschikt voor behuizingsdiepte in G: 28



Bestelgegevens

Bestelnummer	958482 28
GTIN	4062406301125
Artikelklasse	9GK

Omschrijving

Uitvoering:

GridLine wielenuit bestaande uit 2 plaatstalen draagbalken, verzinkt. Compleet met wielenset gemonteerd en 1 set tweecomponenten-Haptoprene-duwbeugels. Vast te schroeven aan GridLine kasten en gereedschapskasten. **Duwen vanaf de zijwand.**

Gemonteerd af fabriek, met gelijktijdige bestelling van GridLine kasten en wielenuit.

T.b.v.:

Gereedschapskasten nr. 931005 – 931535, maxi-systeemkasten nr. 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723.

Levering:

1 × Draagbalk met 2 zwenkwieken met vergrendeling, 1 × draagbalk met 2 bokwieken, 1 × handgrepen-set.

Let op:

In verband met het kantelgevaar altijd voor de montage van de wielenuit de aangegeven maximale hoogte in acht nemen.

Houd bij de belastbaarheid altijd het eigen gewicht van de kast / gereedschapskast in acht.

Opmerking:

Wielenuit geschikt voor GridLine gereedschapskasten tot een hoogte van maximaal 1000 mm. Maximale belastbaarheid bij gereedschapskasten totaal 600 kg. **Absoluut noodzakelijk, inbouw van lades met individuele eenhandsladeontgrendeling.**

Wielenuit geschikt voor GridLine maxi-systeemkasten maximaal tot een hoogte van maximaal 1000 mm. Maximale belastbaarheid bij maxi-systeemkasten totaal 200 kg. **Alleen voor GridLine maxi-systeemkasten zonder lades.**

Technische beschrijving

Diepte	700 mm
Wiel-Ø zwenkwiel	125 mm
Bouwhoogte	160 mm
Wiel-Ø bokwiel	125 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg
Producttype	Wielunit