

Garant GRIDLINE

Wielenuit af fabriek gemonteerd voor GridLine kasten, Geschikt voor behuizingsdiepte in G: 20



Bestelgegevens

Bestelnummer	958482 20
GTIN	4062406301118
Artikelklasse	9GK

Omschrijving

Uitvoering:

GridLine wielenuit bestaande uit 2 plaatstalen draagbalken, verzinkt. Compleet met wielenset gemonteerd en 1 set tweecomponenten-Haptoprene®-handgrepen. Vast te schroeven aan GridLine kasten en gereedschapskasten. **Duwen vanaf de zijwand.**

Gemonteerd af fabriek, met gelijktijdige bestelling van GridLine kasten en wielenuit.

T.b.v.:

Kasten nr. 940001 – 940123; nr. 940801 – 940863.

Levering:

1 × Draagbalk met 2 zwenkwieien met vergrendeling, 1 × draagbalk met 2 bokwieien, 1 × handgrepenset.

Let op:

In verband met het kantelgevaar altijd voor de montage van de wielenuit de aangegeven maximale hoogte in acht nemen.

Houd bij de belastbaarheid altijd het eigen gewicht van de kast / gereedschapskast in acht.

Opmerking:

Wielenuit geschikt voor GridLine kasten tot een hoogte van maximaal 1250 mm. Maximale belastbaarheid totaal 200 kg. **Alleen voor GridLine kasten zonder lades.**

Technische beschrijving

Wiel-Ø zwenkwiel	125 mm
------------------	--------

Gegevensblad

Wiel-Ø bokwiel	125 mm
Diepte	500 mm
Maximale belastbaarheid	200 kg
Bouwhoogte	160 mm
Producttype	Wielunit