

**HOLEX****Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm hard, Buiten-Ø mm / hardheid: 75mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	553927 75
GTIN	4062406301149
Artikelklasse	52E

## Omschrijving

### Uitvoering:

Optimale verbinding van steunschijf en schuurschijf door snelspansysteem (binnendraad). Eenvoudig en snel handmatig verwisselen van de bladen, ook na intensief gebruik. Rubber steunschijf **schacht-Ø 6 mm**. Voor de opname van schuurschijven met **snelspansysteem metalen sluiting**.

### Toepassing:

**Voor rationeel slijpen van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren** in de gereedschapsmakerij, matrijzen- en modelbouw, evenals de machine-, apparaten- en containerbouw.

## Technische beschrijving

Hardheidsgraad	hard
Buiten-Ø	75 mm
Maximaal toerental	20000 min <sup>-1</sup>
Producttype	Steunschijf

