


Garant**Reinigingsschijf (A), Ø 76,2 mm, Vliesuitvoering: FINE****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554055 FINE
GTIN	4062406301002
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

grofreinigingsschijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies. Open structuur, loopt niet vol. Voor **zeer behoedzame reinigingswerkzaamheden** en een **fijne finish**.

Toepassing:

Voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.

Technische beschrijving

Hardheidsgraad	zacht
Schijf-Ø	76,2 mm
Fijnheidsgraad	middel
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Productnaamattribuut	Ø 76,2 mm
Producttype	Grof reinigingsvlies

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		